

# membraan-luchtdroger LDM1-D-MAXI-600

Artikelnummer: 543665


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, voor droge en zuivere perslucht.

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijnfilter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) noodzakelijk!

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Werkdruk	3 ... 12,5 bar
normaal nominaal debiet	600 l/min
Bedrijfsmedium	Luchtkwaliteitsklasse 1:7:1 volgens DIN ISO 8573-1
Drukdauwpunt-daling	20 K
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	2 ... 50 °C
Productgewicht	2.100 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal schaal	aluminumlegering