

membraan-luchtdroger

LDM1-1-D-MAXI-300

Artikelnummer: 543673


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor droge en zuivere perslucht.

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijnfilter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m³) noodzakelijk!

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Grootte | Maxi |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Membraandroger |
| Werkdruk | 3 ... 12,5 bar |
| normaal nominaal debiet | 300 l/min |
| Bedrijfsmedium | Luchtkwaliteitsklasse 1:7:1 volgens DIN ISO 8573-1 |
| Drukdauwpunt-daling | 20 K |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Mediumtemperatuur | 2 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | 2 ... 50 °C |
| Productgewicht | 2.000 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1 |
| Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Materiaal schaal | aluminiumlegering |