

aansluitblok CPE18-PRS-3/8-2


Artikelnummer: 543839

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor CPE-ventielen.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|------------------------------|
| Rastermaat | 26 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 2 |
| Max. aantal drukzones | 2 |
| Barstdruk | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 2 Nm |
| Productgewicht | 353 g |
| Bevestigingstype aansluitblok | met doorgangsboring |
| Bevestigingstype ventiel | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G3/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |