



Naderingsschakelaar SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

Artikelnummer: 543865

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8,
montage van boven, met stekker M5.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Bestand tegen kortsluiting	klokkend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker M5x0,5 3-polig draaibare schroefdraad
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Proefomstandigheden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Tegenbuigvastheid volgens Festo norm, testvoorwaarden op verzoek Testvoorwaarden op verzoek
Kabellengte	0,3 m
Leidingseigenschap	Standaard+kabelrups
Materiaal - informatie kabelmantel	TPE-U(PU) Oliebestendig
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Productgewicht	6,3 g
Materiaal - informatie behuizing	vernikkeld Messing PA TPE-U(PU) hooggelegeerd staal roestvrij
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP68