



Naderingsschakelaar SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE

Artikelnummer: 543870

FESTO

elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met T-gleuf, montage
bovenaan, met kabel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	≤ 2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel 3-aderig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Testvoorwaarden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard+kabelrups
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU) Oliebestendig
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Productgewicht	29,8 g
Informatie materiaal behuizing	PA hooggelegeerd staal roestvrij
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP68