


Aansluitplaat VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Artikelnummer: 545448

FESTO

voor ventieleiland MPA-S.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20,2 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	10,5 mm
Werkdruk	3 ... 8 bar
Stuurdruk	3 ... 8 bar
ATEX-categorie Gas	II 3G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex nA II T4 X
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Elektrische aansluiting	Stekker M8
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium