



magneetventiel MFHB-2-1/4-B

Artikelnummer: 546064

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	600 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling
Schakeltijd uit	23 ms
Schakeltijd in	12 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	575 g
Aansluiting stuurontluchting 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd