


aansluitplaat VABS-S2-1S-G38-B-R3

Artikelnummer: 546104

FESTO

met gatenpatroon volgens ISO 5599-2.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	42 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurlichttoevoer	intern
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	2 A
Vervuilinggraad	3
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	386 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium