

basisventiel LOE-D-MIDI-U



Artikelnummer: 546427

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	3,72 oz(l)
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	0 ... 240 Psi
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	0,28 cfm
normaal nominaal debiet	192,5 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 ... 140 °F
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 ... 140 °F
Omgevingstemperatuur	14 ... 140 °F
Productgewicht	22,05 oz
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schaal	PC