

# basisventiel LFMA-D-MIDI-A-U

Artikelnummer: 546446

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Zonder getapte aansluitplaten. Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Reeks                              | D   |
| Grootte                            | Midi  |
| Constructieve opbouw               | Vezelfilter   |
| Filterfijnheid                     | 0,01 µm   |
| Condensaataftap                    | volautomatisch  |
| Werkdruk                           | 21 ... 180 Psi  |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte gassen |
| Filterrendement                    | 99,9999 %   |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel                                    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand                              |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                  | 33,8 ... 140 °F   |
| Omgevingstemperatuur               | 14 ... 140 °F   |
| Restoliegehalte                    | 0,00000027 oz/yd <sup>3</sup>                             |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met toebehoren<br>naar keuze:       |
| Inbouwpositie                      | loodrecht +/- 5°  |
| Materiaal behuizing                | Gespuitgiet zink  |
| Materiaal filter                   | boorsilicaatvezel   |
| Materiaal schaal                   | PC  |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform  |
| Productgewicht                     | 22,75 oz  |