


adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Artikelnummer: 546551

FESTO

aan de ene zijde inwendige schroefdraad, aan de andere zijde uitwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	19,05 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	32 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	60 Nm
Productgewicht	98,13 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC
Materiaal behuizing	verzinkt staal