



snelontluchtingsventiel VBQF-U-G18-Q6

Artikelnummer: 547532

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal debiet ontluchting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.300 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium Gespuitgiet zink
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale diameter	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Geluidsdrukkniveau	75 dB(A)
Productgewicht	85,5 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR