


T-schroefkoppeling NPFB-T-2G18-R18-FMF

Artikelnummer: 547759

FESTO

voor de verbinding met buizen.

Bij gebruik van schroefdraadtap R en G wordt als extra dichtingsmiddel isolatieband voor schroefdraad of vloeibaar dichtingsmiddel aanbevolen. Als alternatief voor afdichting van schroefdraadtap G kan axiale dichtingsring AL 99,5 gebruikt worden.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Informatie materiaal schroefdraadkoppeling | Messing vernikkeld |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk | -0,95 ... 40 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht | 26 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | R1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |