


Voedingseenheid SVG-1/230VAC-ASI-5A

Artikelnummer: 547869

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	70 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	125 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	2,1 - 1,0 A
Nominale uitgangsspanning DC	30,1 V
Nominale uitgangsstroom	4,8 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	20 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	900 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen