

spiraal-kunststofleiding PAS-6I-8E-10

Artikelnummer: 548146
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	10 m
Buitendiameter	8 mm
Bloklengte	0,76 m
Binnendiameter	6 mm
Wikkeldiameter	50 mm
Aantal krommingen	89
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 17,5 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	396 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal slang	PA