


Multipoolcontrastekker NECA-S1G9-P9-MP2

Artikelnummer: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20 mm
Hoogte	62 mm
Lengte	61 mm
Toegelaten kabeldiameter	5 ... 10 mm
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid	1 A
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95% niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	60 g
Aansluitingdoorsnede	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektrische aansluiting	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Materiaal - informatie dopmoer	Messing
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	PA-versterkt
Materiaalinfo schroeven	Staal