


elektrische interface VABE-S6-1LF-C-A8-E

Artikelnummer: 549043

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Veldbusinterface | Contactdoos M12x1/4-polig Stekker, M12x, 4 polig |
| Max. aantal ventielspoelen | 8 |
| Aantal slaves per apparaat | 2 |
| Max. aantal uitgangen | 8 |
| Max. aantal ingangen | 8 |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Toegelaten spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 90 % |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 850 g |
| Elektrische sturing | Veldbus |
| Elektrische aansluiting | via CPX |
| Adresseerbereik | 1 ... 31 (0) Instelling door AS-interface-adresseerapparaat |
| Galvanische scheiding veldbusinterface | Optokoppelaar |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR PUR |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium PA |