



# smoorplaat VABF-S1-1-F1B1-C

Artikelnummer: 549102

FESTO

voor ventieleiland VTSA, normaal gatenpatroon volgens 5599-1, 5599-2,  
voor montage tussen verbindingssplaat en ventiel, voor het regelen van  
ontluchting 3 en 5 aan het ventiel.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	42 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Debietregelplaten met debietregeling op de toevoer
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	220 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingssplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium