



verdeelblok MS4-FRM-FRZ

Artikelnummer: 549336

★ Kernprogramma

geschikt als tussenstuk tussen twee drukregelventielen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Werkdruk	0 ... 14 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	4.050 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	3.250 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	2.900 l/min
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	60 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium