


# drukbooster DPA-100-16-A

Artikelnummer: 549402

FESTO

voor het genereren van hogere drukken.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuigerdiameter	100 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger-drukbooster met magneetzuiger
drukindicator	G1/4 voorbereid
Uitgangsdruk 2	4 ... 16 bar
Werkdruk	2 ... 10 bar
Drukregelbereik	4 ... 16 bar
Ingangsdruk 1	2 ... 10 bar
Opmerking over drukregelbereik	Bij maximaal gespannen regelveer kan de maximale uitgangsdruk tot 40 % worden overschreden.
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	13.000 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform