


Stappenmotor EMMS-ST-57-M-SEB

Artikelnummer: 549415

FESTO

zonder overbrenging, met rem.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Stappenhoektolerantie	±5%
Roterende signaalopnemer (resolver)	optische encoder
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	10 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,5 kgcm ²
Houdmoment rem	1 Nm
Houdmoment motor	1,4 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,02 kgcm ²
Massatraagheidsmoment rotor	0,48 kgcm ²
Toegepaste axiale asbelasting	10 N
Toegepaste radiale asbelasting	52 N
Productgewicht	1.380 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker