


# magneetspoel MD-2-24VDC-PA

Artikelnummer: 549903

★ Kernprogramma

voor gelijkspanning, zonder contactdoos.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Spoeleigenschappen	24 V DC: 6,8 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Max. aandraaimoment schroefkoppeling	0,5 Nm
Productgewicht	110 g
Elektrische aansluiting	volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper