


Reserveplaat PRS-BP-1/4-NPT

Artikelnummer: 549975

FESTO

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Old part no. 13000243



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afdichtingsprincipe	axiaal
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	≤ 10 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C