


# Bolkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R4R

Artikelnummer: 550337

FESTO

bestaande uit een pneumatische zwaai aandrijving DAPS,  
gecombineerd met een 2/2-wegbolkraan VAPB in roestvrij staaluitvoering.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai aandrijving
Soort bediening	elektrisch pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp4
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Nominale breedte DN	100
Werkdruk	6 ... 8,4 bar
Werkdruk aandrijving	1 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	63
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Levensmiddeltoelating	nee
Productgewicht	26.500 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3