

connector met kabel KMYZ-4-5,0-B-EX

Artikelnummer: 550482

FESTO

Combinatie van MSZB en MSZC.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Maritieme classificatie	zie certificaat
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	62,5 g
Elektrische aansluiting	Haakse stekker Kabel vierhoekige vorm MSZB
Bedrijfsspanningsbereik DC	3 ... 36 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Stootspanningsweerstand	900 V
Aardverbinding	niet beschikbaar
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabelmontage	2x0,35
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	brons