

# aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-7-NPT

Artikelnummer: 550624

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[voor CPE-ventielen.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                | Waarde                       |
|--|------------------------------|
| Rastermaat                             | 26 mm                        |
| Inbouwpositie                          | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen            | 7                            |
| Max. aantal drukzones                  | 2                            |
| Barstdruk                              | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi   |
| Bedrijfsdruk Mpa                       | -0,09 ... 1 MPa              |
| Werkdruk                               | -0,9 ... 10 bar              |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK       | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                      | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Mediumtemperatuur                      | 23 ... 122 °F                |
| Omgevingstemperatuur                   | 23 ... 122 °F                |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 1,5 ft-lbf                   |
| Productgewicht                         | 23,345 oz                    |
| Bevestigingstype aansluitblok          | met doorgangsboring          |
| Bevestigingstype ventiel               | met inwendige schroefdraad   |
| Pneumatische aansluiting 1             | 3/8 NPT                      |
| Pneumatische aansluiting 3             | 3/8 NPT                      |
| Pneumatische aansluiting 5             | 3/8 NPT                      |
| Materiaal - opmerking                  | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip                | aluminiumlegering            |