

motorkabel



NEBM-S1G9-E-5-LE6

Artikelnummer: 550740

☆ Kernprogramma

geschikt voor stappenmotor EMMS-ST...

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 72 V
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 58 mm
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	7
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	6
Draadeindes	Kabelschoen
Kabelmontage	7x0,34 afgeschermd
Kabeldiameter	8 mm
Kabellengte	5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ²
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)