

motorkabel



NEBM-S1G15-E-10-LE6

Artikelnummer: 550745

☆ Kernprogramma

geschikt voor stappenmotor EMMS-ST...

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|-------------------------|
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 72 V |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 70 °C |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 70 mm |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 10 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 7 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 6 |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Kabelmontage | 7x0,5 afgeschermd |
| Kabeldiameter | 8 mm |
| Kabellengte | 10 m |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,5 mm ² |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |