


axiaalkit EAMM-A-G13-40A

Artikelnummer: 550921

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	80 g
Interface code, actuator	G13
Interface code, motor in	40A
Materiaal - opmerking	RoHS conform