


# kunststofslang PEN-16X2,5-BL-100

Artikelnummer: 551449

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen  
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	16 mm
Debietrelevante buigradius	122 mm
Binnendiameter	10,8 mm
Min. buigradius	57,5 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,1029 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 16 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE