

kunststofslang PEN-16X2,5-SI-100

Artikelnummer: 551455

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	16 mm
Debietrelevante buigradius	122 mm
Binnendiameter	10,8 mm
Min. buigradius	57,5 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,1029 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 16 mm
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE