


draaimodule ERMB-32

Artikelnummer: 552708

FESTO

Elektriciteit De uitgangsinterface is dezelfde als op de pneumatische zwaai aandrijving DRQD.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaimodule met tandriem
Inbouwpositie	willekeurig
Draaihoek	eindeloos
overbrengingsratio	3:1
Productgewicht	3.250 g
Diameter aandrijfrondsel	12 mm
Tandriem - steek	5 mm
Max. uitgangssnelheid	300 1/min
Max. ingangssnelheid	900 1/min
Max. aandrijfmoment	8,5 Nm
Nullastaandrijfmoment	< 0,5 Nm
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal aandrijfjas	aluminumlegering geanodiseerd hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloropreen met glasvezels