

lichtgeleider SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Artikelnummer: 552820

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Meetmethode	1-weglichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,05 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Precisie
Reikwijdte	30 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M3
Lengte lichtgeleider	2 m
Huislengte	40 mm
Min. buigradius	10 mm
Max. aandraaimoment	1 Nm
Buitendiameter	1 mm
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1