


# vouwbalgkit DADB-S1-50-S10-50

Artikelnummer: 553481

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 6432



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	57 mm
Grootte	50
Slagbereik	10 ... 50 mm
Zuigerstangverlenging	30 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	55 g
Soort bevestiging	met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij