


kunststofslang PUN

Artikelnummer: 553573

FESTO

Gelieve rekening te houden met de minimumbestelhoeveelheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Buitendiameter | 3 ... 16 mm |
| Binnendiameter | 2 ... 11 mm |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 30 bar |
| Toelating | TÜV |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -35 ... 60 °C |
| Kleur | blauw bruin geel groen neutraal rood zwart zilver translucent blauw translucent geel translucent groen translucent rood translucent zwart wit |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | TPE-U(PU) |