

kunststofslang PAN-4X0,75-GE

Artikelnummer: 553930

FESTO

uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 mm
Debietrelevante buigradius	18 mm
Binnendiameter	2,9 mm
Min. buigradius	12 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 217,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,006 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm
Kleur	geel
Shore-hardheid	D 55 +/- 3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A