


# ingangsmodule CECX-E-4E-T-P1

Artikelnummer: 553973

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Vermogensopname 24 V	2,5 W
Vermogensopname 5 V	0,3 W
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	134 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Elektrische aansluittechniek I/O	Busstrip, raster 5,08mm
Analoge ingangen, aantal	4
Analoge ingangen, resolutie	14 bit
Analoge ingangen, signaalbereik	PT 100 (-100 °C tot 850 °C)
Analoge ingangen, waarde van het minst significante bit (LSB)	0,058 °C
Analoge ingangen, absolute precisie bij 25 °C	± 0,01%
Analoge ingangen, galvanische scheiding	nee
Analoge ingangen, ingangsweerstand	10 MOhm
Interne cyclustijd	2 ms