


# uitgangsmodule CECX-A-4A-V

Artikelnummer: 553976

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Vermogensopname 24 V	1,9 W
Vermogensopname 5 V	0,3 W
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	132 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Elektrische aansluittechniek I/O	Busstrip, raster 5,08mm
Analoge ingangen, galvanische scheiding	nee
Analoge uitgangen, aantal	4
Analoge uitgangen, resolutie	12 bit
Analoge uitgangen, max. belastingsweerstand	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Analoge uitgangen, signaalbereik	$\pm 10 \text{ V}$
Analoge uitgangen, omzettingstijd	1 ms
Analoge uitgangen, waarde van het minst significante bit (LSB)	5,32 mV
Analoge uitgangen, absolute precisie bij 25 °C	$\pm 0,15\%$