



# regelplaat VABF-S1-2-R2C2-C-6

Artikelnummer: 555759

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	54 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Drukregelaar voor 2
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Selectie manometer	mogelijk
Drukregelbereik Mpa	0,1 ... 0,6 MPa
Drukregelbereik	1 ... 6 bar
Drukregelbereik psi	14,5 ... 87 psi
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
Ingangsdruk 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	7,25 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	1.230 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	met bevestigingsklem
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bedieningscomponent	PA
Materiaal regelbehuizing	gespuitgiet aluminium