

# verticale voedingsplaat VABF-S2-2-P1A3-N12

Artikelnummer: 555787

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	54 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Alternatieve drukvoeding voor 1
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
Ingangsdruk 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	7,25 ... 145 psi
normaal nominaal debiet	2.800 l/min
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	605 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium