



smoorplaat VABF-S1-2-F1B1-C

Artikelnummer: 555788

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	54 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Debietregelplaten met debietregeling op de toevoer
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
Ingangsdruk 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	7,25 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	565 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium