



verticale drukafsluitplaat VABF-S2-2-L1D1-C

Artikelnummer: 555791

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Breedte | 54 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Pneumatische verticale hoogteverbinding | Afsluiting voor 1 |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Ingangsdruk 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Ingangsdruk 1 Mpa | 0,05 ... 1 MPa |
| Ingangsdruk 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| normaal nominaal debiet | 1.950 l/min |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 1.030 g |
| Type bevestiging hoogteverbinding | op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |