


Motorkabel NEBM-T1G6-T1G6-10

Artikelnummer: 556798

FESTO

voor de verbinding van motor en controller.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Beschermingsgraad | in gemonteerde toestand IP65 |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 90 °C |
| Omgevingstemperatuur | -50 ... 90 °C |
| Min. kabelbuigradius | 60 mm |
| Kabelmontage | afgeschermd 6 x 1 mm ² |
| Kabeldiameter | 8 mm |
| Kabellengte | 10 m |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform |
| Informatie materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |