


# L-insteekschroefkoppeling (lang) QSL-F-G3/8-8

Artikelnummer: 556850

FESTO

Massief metaal, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant, temperatuurbereik tot 150 °C.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	7 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	25 Nm
Productgewicht	44,1 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchromd en vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	FPM
Informatie materiaal slangdichting	FPM