


axiaalkit EAMM-A-S38-40A

Artikelnummer: 558162

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	370 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	40A
Materiaal - opmerking	RoHS conform