

# geleidingsas EGC-70- -FA

Artikelnummer: 558864

FESTO

met kogelomloopgeleiding zonder aandrijving.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 5.000 mm
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	5 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad lx	395E+03 mm <sup>4</sup>
Oppervlaktmoment van de 2e graad ly	577E+03 mm <sup>4</sup>
Max. kracht Fy	1.850 N
Max. kracht Fz	1.850 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	15 N
Max moment Mx	16 Nm
Torsiemassatraagheidsmoment	240E+03 mm <sup>4</sup>
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekprofiel	ABS
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal geleiding slede	Staal
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd