


# geleidingsas EGC-120- -FA

Artikelnummer: 558866

FESTO

met kogelomloopgeleiding zonder aandrijving.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 8.500 mm
Grootte	120
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	5 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Ix	4.620E+03 mm <sup>4</sup>
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	5.650E+03 mm <sup>4</sup>
Max. kracht Fy	6.890 N
Max. kracht Fz	6.890 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	15 N
Max moment Mx	144 Nm
Torsiemassatraagheidsmoment	2.680E+03 mm <sup>4</sup>
Pneumatische aansluiting kleemheid	M5
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekprofiel	ABS
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal geleiding slede	Staal
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd