


axiaalkit EAMM-A-K38-57A

Artikelnummer: 560681

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	3,6 Nm
Productgewicht	130 g
Interface code, actuator	K38
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform