


axiaalkit EAMM-A-K38-87A

Artikelnummer: 560682

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	4,4 Nm
Productgewicht	380 g
Interface code, actuator	K38
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform