


axiaalkit EAMM-A-S48-87A

Artikelnummer: 560688

☆ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|---------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 12,5 Nm |
| Productgewicht | 760 g |
| Interface code, actuator | S48 |
| Interface code, motor in | 87A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |